

溶接ヒュームの個人ばく露測定に!!

★ Monitoring Equipment

★ 個人サンプリングによる測定 ★

ナイロン製 10mm Dorr-Olive
サイクロンアセンブリー
800061



サンプリング終了後、カセットハウジングを分離し、マンガンの量を分析する。

溶接ヒュームの個人サンプリングには、4 μ m カットのサイクロンアセンブリーが必要です。他社インパクト方式との比較では、再飛散の心配もなく長時間稼働安動します。



ギルエアプラスデータ
ロギングスターターセット
910-0902-UR-R



ギルエアプラスは個人サンプリング用として世界的な実績があります。特にデータロギングモデルは動作状況の連続記録が可能で、長時間の使用も安心です。

カセットハウジング
37mm 3分割
GC037050



/// その他のおすすめ製品 ///

★ 溶接ヒューム個人ばく露防止対策パッケージとしてご用意しています。

- ① ギルエアプラス データロギングシングルスターターキット
- ② ナイロン製10mm Dorr-Oliverサイクロンアセンブリー
- ③ カセットハウジング 37mm 3分割 (50個)
- ④ 37mm用バンド (白)
- ⑤ ピエゾバランス粉じん計

★ MODEL 3521 ピエゾバランス粉じん計 ★

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805) TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013) TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】
●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2020年9月現在のものです。※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



ISO9001認証 ISO14001認証

●お問い合わせ、お求めは

高山理化精機株式会社

| | | | |
|--------|-----------|----------------------|-------------------|
| 本社・営業部 | 〒399-0033 | 長野県松本市笹賀5652-18 | TEL: 0263-25-3111 |
| 長野支店 | 〒381-2241 | 長野県長野市青木島町青木島乙265-1 | TEL: 026-284-6111 |
| 佐久営業所 | 〒385-0025 | 長野県佐久市塚原980-15 | TEL: 0267-68-2111 |
| 南信営業所 | 〒399-4511 | 長野県上伊那郡南箕輪村鳥居原8296-1 | TEL: 0265-76-6111 |
| 北信営業所 | 〒329-0205 | 栃木県小山市間々田1290-2 | TEL: 0285-41-1772 |
| 新潟営業所 | 〒940-2111 | 新潟県長岡市三ツ郷屋町字下川原341-9 | TEL: 0258-28-7111 |
| 山梨出張所 | 〒400-0123 | 山梨県甲斐市島上4747-1 | TEL: 055-269-9511 |
| 埼玉プランチ | 〒355-0321 | 埼玉県小川町小川136-1 | TEL: 0493-81-3727 |

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp